

HOLEX

Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306677 32
GTIN	4045197712332
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- \varnothing moc. 40 mm z 4 otworami gwint. do moc. głowic frezarskich według normy DIN2079
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrz. nastawczym)
- powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- obrobione powierzchnie czynne HSK.

z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

\varnothing zewn. D: 78 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 24 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	24 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Ø zewn. D	78 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do oprawek HSK 32	309890 32
Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Rurka do chłodziwa HSK do oprawek HSK 32	309880 32
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 32 mm	309860 32