

**Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A
100 krótkie, $\varnothing$ trzpienia d1: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306677 22
GTIN	4045197712318
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- $\varnothing$ mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
 - Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
 - Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
 - Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	19 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	22
$\varnothing$ trzpienia d ₁	22 mm

Karta danych

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
Ø zewn. D	50 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/306677-22>