


**Garant****Frezarskie płytki skrawające Ø 32 mm, Typ: TI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212690 TI
GTIN	4045197712585
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

**Zastosowanie:**

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub  $f_z$  in Titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

promień naroża: 16 mm

Gatunek: HB7935

**Opis techniczny**

promień naroża	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	2,13 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,13 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Gatunek	HB7935
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,35 mm
posuw $f_z$ w stali $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,36 mm
Vorschub $f_z$ in Titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania