


Garant**Frezarskie płytki skrawające Ø 20 mm, Typ: TI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212670 TI
GTIN	4045197712493
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

Gatunek: HB7935

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7935
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,25 mm
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,28 mm
posuw f_z w stali < 60 HRC	0,2 mm
Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ²	0,25 mm

liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania