

HOLEX®**Ramiona przegubowe 3D, typ: 600****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442114 600
GTIN	4045197713179
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Mechaniczne ramiona przegubowe 3D, z centralnym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętkła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.

długość ramienia przegubowego L₁: 287 mm

długość ramienia przegubowego L₂: 223 mm

Ø gwintu zewnętrznego dolnego: M10×1,25

Ø gwintu wewnętrznego górnego: M6

Opis techniczny

długość ramienia przegubowego L ₁	287 mm
długość ramienia przegubowego L ₂	223 mm
Ø gwintu zewnętrznego dolnego	M10×1,25
Ø gwintu wewnętrznego górnego	M6

Akcesoria

Uchwyty typ K2	442100 K2
Uchwyty typ CA	442100 CA
Uchwyty typ 2SM	442100 2SM
Uchwyt typ 2SM	442104 2SM
Uchwyty typ H	442100 H
Uchwyty typ QR	442100 QR
Uchwyty typ K1	442100 K1
Podstawy statywu typ 2	442140 2