

**Oprawki Weldon, HSK-A 100 krótkie, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304397 6
GTIN	4045197709189
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

**Opis techniczny**

Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
Ø zewn. D	25 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

---

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 6 mm	309900 6
---	----------