

Garant**TNMG 160404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia