

**Wkładki skrawające HiPer-Drill n7, HU 7810, Ø D: 14,75 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 231630 14,75  |
| GTIN             | 4045197710093 |
| Klasa artykułu   | 21M           |

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 14,5 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,31 mm/obr,

**Opis techniczny**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Ø D                           | 14,75 mm |
| dla elementu podstawowego Ø D | 14,5 mm  |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,31 mm/obr, |
| Seria                                   | HiPer-Drill  |
| Gatunek                                 | HU 7810      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;               | HM           |
| kąt wierzchołkowy                       | 135 stopni   |
| Liczba ostrzy Z                         | 2            |