

**KNUX 160410R, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Klasa artykułu	21G

**Opis**

KNUX 160410R HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,65 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	prawe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia