

**TNMG 160408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Klasa artykułu	21G

Opis

TNMG 160408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia