

Garant**VBMT 160402, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160402 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia