

**Garant****CC.T 120404, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 120404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,05 - 2,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia