

HOLEX®**Uniw. szczypce zaciskowe, szczęki owalne, długość całkowita: 140 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	708005 140
GTIN	4045197717283
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętki. Powierzchnia niklowana.

szczęki owalne

Zastosowanie:

Do kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężynki zamienne nr 708300, wielk. 300.

długość szczęk: 23 mm

Rozstaw: 28 mm

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
Rozstaw	28 mm
długość szczęk	23 mm