

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Klasa artykułu	21G

Opis

VNMG 160408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,08 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,08 - 0,4 mm/obr,

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia