


Garant

Oprawki do przecinaków Eco, odwrócone, z IKZ, Ø chwytu d1: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319133 50
GTIN	4045197717269
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza – niezależnie od głębokości skrawania
- temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
- stały imak do przecinaków
- przecinak mocowany płytką zaciskową

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

wskazówka:

Z korkiem gwintowanym do dyszy kulkowej. Przy zastosowaniu konwencjonalnych przecinaków boczne przekazywanie chłodziwa zostaje zamknięte przez oprawkę mieczową! Odpowiednie łapy mocujące nr 279840 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.

Opis techniczny

L ₂	100 mm
pasują do wysokości przecinaka	32 mm
Ø chwytu dD ₁	50 mm

Karta danych

L ₁	62 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Wysokość H ₁	75,5 mm
wysokość H ₂	47 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do przecinaków VDI