

Garant**Oprawki do przecinaków Eco z IKZ, Ø chwytu d1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319132 20
GTIN	4045197716767
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza – niezależnie od głębokości skrawania
- temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
- stały imak do przecinaków
- przecinak mocowany płytką zaciskową

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

wskazówka:

Z korkiem gwintowanym do dyszy kulkowej. Przy zastosowaniu konwencjonalnych przecinaków boczne przekazywanie chłodziwa zostaje zamknięte przez oprawkę mieczową! Odpowiednie łapy mocujące nr 279840 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.

Opis techniczny

pasują do wysokości przecinaka	26 mm
L ₁	36 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20

Karta danych

Ø chwytu dD_1	20 mm
L_2	55 mm
Wysokość H_1	47 mm
wysokość H_2	29 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do przecinaków VDI