

HOLEX®**Uniw. szczypce zaciskowe, szczęki owalne, długość całkowita: 185 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	708005 185
GTIN	4045197717290
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętła. Powierzchnia niklowana.

szczęki owalne

Zastosowanie:

Do kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężynki zamienne nr 708300, wielk. 300.

długość szczęk: 32 mm

Rozstaw: 35 mm

Opis techniczny

długość całkowita	185 mm
Rozstaw	35 mm
długość szczęk	32 mm