


**Garant****WNMG 080412, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Klasa artykułu	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Łamacz wiórów	SG
Gatunek	HB7020

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia