

**Garant**

**Zestawy pogłębiaczy stożkowych nr 150152, w kasecie, 90°, bez powłoki, liczba pogłębiaczy: 7**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150312 7
GTIN	4045197717122
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

Zestawy pogłębiaczy stożkowych **w kasecie**.

Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.

**Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Chwył **dotatkowo z 3 powierzchniami mocowania**, do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.

**Zastosowanie:**

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

**Zawartość:**

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

chwył: Trzy powierzchnie mocujące z h9

Liczba ostrzy Z: 3

**Opis techniczny**

liczba pogłębiaczy	7
--------------------	---

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy