

**HOLEX®****Uniw. szczypce zaciskowe, szczęki owalne, długość całkowita: 225 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	708005 225
GTIN	4045197717306
Klasa artykułu	72B

## Opis

**Wykonanie:**

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętła. Powierzchnia niklowana.

szczęki owalne

**Zastosowanie:**

Do kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10000 N.

**Materiał:**

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

**Część zamienna:**

Sprężynki zamienne nr 708300, wielk. 300.

długość szczęk: 38 mm

Rozstaw: 40 mm

## Opis techniczny

długość całkowita	225 mm
Rozstaw	40 mm
długość szczęk	38 mm