


Garant**Oprawki do przecinaków Eco, odwrócone, z IKZ, Ø chwytu d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319133 40
GTIN	4045197717252
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza – niezależnie od głębokości skrawania
- temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
- stały imak do przecinaków
- przecinak mocowany płytką zaciskową

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

wskazówka:

Z korkiem gwintowanym do dyszy kulkowej. Przy zastosowaniu konwencjonalnych przecinaków boczne przekazywanie chłodziwa zostaje zamknięte przez oprawkę mieczową! Odpowiednie łapy mocujące nr 279840 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.

Opis techniczny

Ø chwytu dD ₁	40 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
L ₂	85 mm

L ₁	54 mm
pasują do wysokości przecinaka	32 mm
Wysokość H ₁	73 mm
wysokość H ₂	47 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do przecinaków VDI