


**Garant****Zestawy uzupełniające Eco, szerokość chwytu b: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	317900 20
GTIN	4045197716712
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Do przekazywania chłodziwa do opravek systemu Eco i opravek przecinaków.
- Nadaje się do szybkowymienianych imaków nożowych AXA nr 318100 oraz imaków nożowych, wymiennych PARAT nr 316120 – 316160.
- Doprowadzanie odbywa się za pośrednictwem przyłącza węża po lewej lub prawej stronie lub z tyłu.

**w dostawie::**

W tym korki gwintowane i szybkozłącze (G 1/8 cala) do przyłącza węża o zewn.  $\varnothing$  6 mm. Długość złączki 17,4 mm.

**Opis techniczny**

dla chwytów o wysokości $H_1$	20 mm
długość $L_2$	25 mm
długość całkowita $L_1$	94 mm
wysokość całkowita H	25 mm
szerokość chwytu b	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

