


**Garant****Oprawki do przecinaków Eco, odwrócone, z IKZ, Ø chwytu d1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319133 20
GTIN	4045197717221
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza – niezależnie od głębokości skrawania
- temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
- stały imak do przecinaków
- przecinak mocowany płytką zaciskową

**Zastosowanie:**

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

**wskazówka:**

Z korkiem gwintowanym do dyszy kulkowej. Przy zastosowaniu konwencjonalnych przecinaków boczne przekazywanie chłodziwa zostaje zamknięte przez oprawkę mieczową! Odpowiednie łapy mocujące nr 279840 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.

**Opis techniczny**

L <sub>2</sub>	55 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	20 mm
pasują do wysokości przecinaka	26 mm

L <sub>1</sub>	36 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
Wysokość H <sub>1</sub>	47 mm
wysokość H <sub>2</sub>	29 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do przecinaków VDI