

**VBMT 110302, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 110302 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110302
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia