

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232240 12
GTIN	4045197717726
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres \varnothing D: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 18,8 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

zakres \varnothing D	12 - 12,5 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
Długość użyteczna L_1	18,8 mm
śruby mocujące	232990 TX7
Długość chwytu L_s	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D

chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7	232990 TX7
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6