

**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232240 13
GTIN	4045197717733
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**rowki proste****wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing$  D: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 26 mm

$\varnothing$  chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX8

**Opis techniczny**

śruby mocujące	232990 TX8
zakres $\varnothing$ D	13 - 17,5 mm
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	26 mm
Długość chwytu L <sub>s</sub>	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D

chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8