



## Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 12×D, Typ: 36



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	232256 36
GTIN	4045197717825
Klasa artykułu	22G

### Opis

#### Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. **rowki proste.**

#### wskazówka:

Wartości posuwu  $f$  zmniejszyć o 10%, a wartości  $v_c$  o 30%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D$ : 36 - 47 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 432 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 40 mm

Długość chwytu  $L_s$ : 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

### Opis techniczny

$\varnothing$ chwytu $D_s$	40 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość użyteczna $L_1$	432 mm
zakres $\varnothing D$	36 - 47 mm
Długość chwytu $L_s$	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

**Akcesoria**

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20

232990 TX20

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50