

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłódzienia wewnętrznego, 12xD, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232270 18
GTIN	4045197717924
Klasa artykułu	22G

Opis**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

chłódzienie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L_1 : 288 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX9
zakres $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Długość użyteczna L_1	288 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	12xD
chwył	Stożek Morse'a
chłódzienie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9	674248 TX9
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9