

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 12xD, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232256 12
GTIN	4045197717788
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z : 2

zakres $\varnothing D$: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 144 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	20 mm
zakres $\varnothing D$	12 - 12,5 mm
śruby mocujące	232990 TX7
Długość użyteczna L_1	144 mm
Długość chwytu L_s	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12xD
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7

232990 TX7

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm

211750 0,6

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7

674248 TX7