

**Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 12xD, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232270 25
GTIN	4045197717931
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Do otworów o dokładności do IT10.

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L_1 : 300 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

zakres $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Długość użyteczna L_1	300 mm
śruby mocujące	232990 TX15
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	12xD
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15

232990 TX15

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600