

**Korpus wiertła, Chwył walcowy, z chłodziem wewnętrznym, 12xD, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232256 18
GTIN	4045197717801
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**wskazówka:**

Wartości posuwu  $f$  zmniejszyć o 10%, a wartości  $v_c$  o 30%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodziem wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy  $Z$ : 2

zakres  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 288 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 25 mm

Długość chwytu  $L_s$ : 56 mm

śruby mocujące: 232990 TX9

**Opis techniczny**

zakres $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
Długość użyteczna $L_1$	288 mm
śruby mocujące	232990 TX9
Długość chwytu $L_s$	56 mm
Liczba ostrzy $Z$	2
Wersja	12xD
chwyt	ISO 9766
chłodziem wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9	674248 TX9
---	------------

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9
--	------------

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
--	------------