

**HOLEX****Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232240 36
GTIN	4045197717764
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**rowki proste****wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing$  D: 36 - 47 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 70,5 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 40 mm

Długość chwytu  $L_s$ : 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	70,5 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	40 mm
śruby mocujące	232990 TX20
zakres $\varnothing$ D	36 - 47 mm
Długość chwytu $L_s$	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D

chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Aksesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20	232990 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20