



Aluminiowe podesty robocze z kratką stalową, liczba stopni wraz z podestem: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966149 4
GTIN	4031405510203
Klasa artykułu	98G

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja spawana z rurek, stopnie z antypoślizgowej kratki stalowej. Stopy z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego. Przejezdne na 2 rolkach. Wymiary górnego stopnia 550 × 300 mm.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość robocza około: 2,8 m

wysokość podestu bez poręczy: 0,8 m

szerokość podstawy: 0,78 m

podstawa głęb.: 1,21 m

masa: 16 kg

Opis techniczny

podstawa głęb.	1,21 m
wysokość podestu bez poręczy	0,8 m
Rolki	tak
masa	16 kg

wykonanie stopnia	stopień
materiał	konstrukcja spawana z rurek, stopnie z antypoślizgowej kratki stalowej
wysokość robocza około	2,8 m
głębokość platformy	300 mm
możliwość chodzenia	jednostronne
szerokość podstawy	0,78 m
liczba stopni wraz z podestem	4
szerokość platformy	550 mm
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Podest roboczy

Akcesoria

Nakładki z tworzywa sztucznego Typ 1

966321 1