

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 1,5xD, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232257 13
GTIN	4045197717856
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:****rowki proste****wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L₁: 26 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	26 mm
zakres Ø D	13 - 17,5 mm
śruby mocujące	232990 TX8
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5xD
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3