

**Garant****POMX 10T5ZEER U, HB9640, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).

Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.

Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.

Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 2,2 \text{ mm}$ .

Promień programowany przy  $a_{p\text{maks.}}$ : 4,8 mm

**Opis techniczny**

Promień programowany przy $a_{p\text{maks.}}$	4,8 mm
typ	UNI
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 10T5ZEER U
Gatunek	HB9640

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	360 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	320 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	280 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	S
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		