



## Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrzne, 1,5xD, Typ: 18



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	232257 18
GTIN	4045197717863
Klasa artykułu	22G

### Opis

#### Wykonanie:

**rowki proste**

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 36 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

śruby mocujące: 232990 TX9

### Opis techniczny

zakres Ø D	18 - 24 mm
śruby mocujące	232990 TX9
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	36 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5xD
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

**Akcesoria**

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9

232990 TX9

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9

674248 TX9

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe  
nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm

211750 2,2