

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 1,5×D, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232257 36
GTIN	4045197717887
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:****rowki proste****wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 36 - 47 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 70,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

**Opis techniczny**

zakres Ø D	36 - 47 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	70,5 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

## Aksesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20

232990 TX20

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala  
długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, chwyt grotów  
wymiennej maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600