



Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 1,5×D, Typ: 48



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232257 48
GTIN	4045197717894
Klasa artykułu	22G

Opis

Wykonanie:

rowki proste

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 48 - 65 mm

Długość użyteczna L₁: 97,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 5

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	97,5 mm
zakres Ø D	48 - 65 mm
śruby mocujące	232990 TX20
stożek Morse'a MK o wielkości	5
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20

232990 TX20

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, chwyt grotów
wymiennej maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600