



Szczypce do obejm z taśmy sprężynowej z ustalaczem , długość całkowita: 250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719967 250
GTIN	4003773078623
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Na bazie odkuwanych matrycowo szczypiec do instalacji wodnych Cobra® z możliwością precyzyjnej regulacji. Ze specjalnymi szczękami do samozaciskowych obejm do węży. **Szczęki obracane o 360°**. Szczypce atramentowane na czarno. z ustalaczem i możliwością odblokowania jedną ręką. Umożliwia łatwą i bezpieczną pracę przy naprężonej obejmie.

Zaleta:

Mały nakład siły dzięki odpowiedniemu przełożeniu dźwigniowemu. Rozwartość szczęk do 80 mm.

Zastosowanie:

Do zakładania obejm samozaciskowych do węży, standardowych, przeznaczonych do ciasnych miejsc i drutowych oraz obejm z taśmy sprężystej.

Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
z ustalaczem	tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	19
rozstaw szczęk	80 mm
Rozstaw	≥ 40 mm
Wielkość nominalna	70 mm
maks. odcinek napinania	40 mm

wykonanie uchwytu	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal elektropiecowa chrom-wanad, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia szczypiec	czernione na szaro
szczęki obrotowe o 360°	tak
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe