



Adaptery redukcyjne do końcówek, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657949 2
GTIN	4018754161041
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyłeń skorygować wymiary!

narzędzie wymienne: Kończówki wymienne

szerokość b: 28 mm

wysokość h: 21 mm

do końcówek wymiennych: 9×12 mm

wymiar S: 21,5 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

szerokość b	28 mm
chwyt trzpieniowy	14×18 mm
do końcówek wymiennych	9×12 mm
wysokość h	21 mm
Seria	7370/40
wymiar S	21,5 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
Rodzaj produktu	Zestaw wkretaków