

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20Q SVVCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 14 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	50 mm
kod ISO uchwytu	A20Q SVVCR/L11
śruby mocujące	269028 22
szerokość szyjki	13,9 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	14 mm
Ø chwytu	20 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm

Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
głębokość użytkowa T	9,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22