

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16M SVVCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 23 mm

Przesunięcie osi L_3 : 14 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
śruby mocujące	269028 22
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
szerokość szyjki	11,9 mm
Przesunięcie osi L_3	14 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A16M SVVCR/L11
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	23 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15,5 mm

Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
głębokość użytkowa T	9,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22