

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261353 20/11 |
| GTIN | 4045197713650 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20Q SVVCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ: 72,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 14 mm

Opis techniczny

| | |
|---|----------------|
| Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów | 50 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| kod ISO uchwytu | A20Q SVVCR/L11 |
| Miejsce połączenia / podziału | 20 mm |
| szerokość szyjki | 13,9 mm |
| minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$ | 25 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. |
| Przesunięcie osi L_3 | 14 mm |
| śruby mocujące | 269028 22 |
| Ø chwytu | 20 mm |
| długość całkowita L | 180 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 19 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Kąt ustawienia κ | 72,5 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne |
| głębokość użytkowa T | 9,5 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 269440 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| śruby mocujące Typ 22 | 269028 22 |