

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16M SVVCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ: 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 23 mm

Przesunięcie osi L_3 : 14 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	23 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	40 mm
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
kod ISO uchwytu	A16M SVVCR/L11
Przesunięcie osi L_3	14 mm
szerokość szyjki	11,9 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15,5 mm

Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
głębokość użytkowa T	9,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 22	269028 22