

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	STGCR/L 2525M16
długość główki L <sub>1</sub>	23 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 16T3..
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	269005 7
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

płytką podporową Typ 7

269005 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 18

269028 18

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500