

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
kod ISO uchwytu	STGCR/L 1616H16
długość główki L ₁	22 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 16T3..
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	16 mm
Wielkość chwytu	16 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytko podporowa	269005 7
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	90 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 18	269028 18
płytki podporowa Typ 7	269005 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500