

**HOLEX****Szafy na odzież z cokołem i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 949601 2      |
| GTIN             | 4062406082048 |
| Klasa artykułu   | 92S           |

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Przegrody o szerokości 300 mm, z wspawaną na stałe podłogą. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.

Z wysokiej jakości zamkiem patentowym.

**Koncepcja wentylacji:** wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

**Norma:****DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Inne kolory niedostępne.

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość: 1800 mm

szerokość: 610 mm  
głębokość: 500 mm  
szerokość użytkowa każdego przedziału: 220 mm  
głębokość użytkowa każdego przedziału: 465 mm  
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1270 mm

## Opis techniczny

|  |                         |
|--|-------------------------|
| norma  | DIN 4547                |
| tabliczka na nazwisko                          | nie                     |
| masa   | 43 kg                   |
| szczeliny wentylacyjne w drzwiach              | tak                     |
| liczba przedziałów                             | 2                       |
| liczba półek stałych                           | 1                       |
| szerokość użytkowa każdego przedziału          | 220 mm                  |
| liczba drążków na odzież                       | 1                       |
| ukośna ściana górna                            | nie                     |
| wysokość                                       | 1800 mm                 |
| możliwość wyboru lakieru specjalnego           | nie                     |
| wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1270 mm                 |
| Wykonanie zamka                                | Zamek patentowy         |
| wysokość użytkowa każdej półki na czapki       | 345 mm                  |
| głębokość                                      | 500 mm                  |
| wykonanie podstawy                             | cokołem                 |
| głębokość użytkowa każdego przedziału          | 465 mm                  |
| Fronty szafek                                  | drzwi skrzydłowe, pełne |
| głębokość półki                                | 465 mm                  |
| szerokość                                      | 610 mm                  |
| szerokość półki                                | 220 mm                  |
| Grubość materiału                              | 0,8 mm                  |
| Kąt rozwarcia drzwi                            | 110 stopni              |
| Zamek patentowy                                | modułowa wkładka        |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Wybór kolorów   | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież              |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Wieszaki odzieżowe sztuki 10                       | 949775 10  |
| Podstawka na buty z tworzywa sztucznego Typ 1      | 949761 1   |
| Wieszaki odzieżowe sztuki 1                        | 949775 1   |
| Lustra Typ 1                                       | 949770 1   |
| Dodatkowa półka na buty szerokość przegrody 300 mm | 949760 300 |