

HOLEX**Szafy na odzież z cokołem i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949602 2
GTIN	4062406082079
Klasa artykułu	92S

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Przegrody o szerokości 300 mm, z wspawaną na stałe podłogą. Drażek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Koncepcja wentylacji: wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość: 1800 mm
 szerokość: 610 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość użytkowa każdego przedziału: 220 mm
 głębokość użytkowa każdego przedziału: 465 mm
 wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież: 1270 mm

Opis techniczny

głębokość półki	465 mm
szerokość	610 mm
dla kłódki	tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
liczba półek stałych	1
masa	43 kg
wysokość	1800 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1270 mm
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
norma	DIN 4547
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	345 mm
tabliczka na nazwisko	nie
szerokość półki	220 mm
głębokość	500 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	465 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	220 mm
wykonanie podstawy	Cokół
liczba przedziałów	2
liczba drążków na odzież	1
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
ukośna ściana górna	nie

Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Wieszaki odzieżowe sztuki 10	949775 10
Lustra Typ 1	949770 1
Kłódki ocynkowane, różne wkładki Typ 40	085822 40
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem, różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40
Dodatkowa półka na buty szerokość przegrody 300 mm	949760 300
Podstawka na buty z tworzywa sztucznego Typ 1	949761 1
Wieszaki odzieżowe sztuki 1	949775 1