

HOLEX

Szafy na odzież z ukośnym dachem, cokołem i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy

949621 3

GTIN

Klasa artykułu

92S

Opis

Wykonanie:

Korpus z ukośnym dachem, co zapobiega odkładaniu przedmiotów na szafę. Szerokość przedziału 300 mm z wspawaną na stałe podłogą. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**. Nie ma możliwości zamówienia innego lakieru.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość użytkowa każdego przedziału	220 mm
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
wysokość z tyłu	2000 mm
dla kłódki	tak
szerokość półki	220 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
liczba przedziałów	3
pasują do kasków motocyklowych	tak
ukośna ściana górna	tak
głębokość użytkowa każdego przedziału	465 mm
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
wykonanie podstawy	cokół
głębokość	500 mm
liczba drążków na odzież	1
liczba półek stałych	1
masa	70 kg
wysokość z przodu	1800 mm
norma	DIN 4547
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	360 - 530 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1260 mm
szerokość	900 mm
głębokość półki	465 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Wieszaki odzieżowe sztuki 10

949775 10

Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem,różne
wkładki Ø korpusu 40 mm

085875 40

Wieszaki odzieżowe sztuki 1

949775 1