


**HOLEX**

**Szafy na odzież z ukośnym dachem, nogi z tworzywa sztucznego i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 4**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy

949623 4

GTIN

Klasa artykułu

92S

## Opis

### Wykonanie:

Korpus z ukośnym dachem, co zapobiega odkładaniu przedmiotów na szafę. Szerokość przedziału 300 mm z wspawaną na stałe podłogą. Drażek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

### Norma:

**DIN 4547**

### Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**. Nie ma możliwości zamówienia innego lakieru.

### wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

## Opis techniczny

ukośna ściana górna	tak
dla kłódki	tak
głębokość użytkowa każdego przedziału	465 mm
szerokość półki	220 mm
szerokość	1190 mm
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
wysokość z przodu	1800 mm
liczba półek stałych	1
liczba drążków na odzież	1
wykonanie podstawy	Nóżki z tworzywa sztucznego
głębokość	500 mm
norma	DIN 4547
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
pasują do kasków motocyklowych	tak
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1260 mm
głębokość półki	465 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	360 - 530 mm
wysokość z tyłu	2000 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
masa	83 kg
liczba przedziałów	4
szerokość użytkowa każdego przedziału	220 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

## Aksesoria

Wieszaki odzieżowe sztuki 10	949775 10
Dodatkowa półka na buty szerokość przegrody 300 mm	949760 300
Podstawka na buty z tworzywa sztucznego Typ 1	949761 1
Precyzyjne kłódki patentowe z wysokim kabłąkiem,różne wkładki Ø korpusu 40 mm	085875 40
Lustra Typ 1	949770 1
Wieszaki odzieżowe sztuki 1	949775 1